

SAUTER FS 2-5000Y2

KERN

Kit prêt à l'emploi comprenant le dynamomètre Premium FS-2 et la cellule de mesure CO 50-Y2 (Pour les mesures des forces de traction et de compression)



Fonctions

Protection IP - capteur de charge	IP65
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	sélectionnable

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable)
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V, 1 A
Type de pile/accu	Li-Ion
Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
Pile capacité	2.400 mAh
Pile tension	3,7 V
Batterie	3,7V, 2400mAh
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	5 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	8 h
Batterie temps de chargement	8 h

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkKS (force de traction)	963-161
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS (force de compression)	963-261
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS (force de traction/force de compression)	963-361

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de force
Groupe de produit	Set de dynamomètre
Famille de produits	FS OY2

Système de mesure

Plage de mesure force [Max] (N)	500 N
Lecture force [d] (N)	0,1 N
Tête de mesure fréquence de mesure	1000 Hz
Unité pré-réglée	N
Nombre de plateformes / canaux	2
Directions de force	traction compression

Écran

Écran type	TFT, couleur
Écran résolution	320×480
Langues de l'interface utilisateur	Allemand Anglais Français Espagnol Italien

Forme de construction

Dimensions cellule de mesure (cylindrique)	26×37,5 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Montage - évacuation des forces	Filetage mâle M5
Montage - Application de la force	Filetage mâle M5

SAUTER FS 2-5000Y2


Kit prêt à l'emploi comprenant le dynamomètre Premium FS-2 et la cellule de mesure CO 50-Y2 (Pour les mesures des forces de traction et de compression)

Emballage & expédition

Délais de livraison	3 d
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,40 kg
Poids brut env.	1,4 kg
Poids d'expédition	1,268 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

