

KERN FS 2-500OY2

KERN

Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS-2 e dalla cella di misura CO 50-Y2 (Per misurazione della forza di trazione e compressione)



Montaggio - applicazione della forza Filettatura esterna M5

Funzioni

Protetta IP - cella di carico	IP65
Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile

Interfaccia

Interfacce USB-Device

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Accumulatore	3,7V, 2400mAh
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Accumulatore tempo di carica	8 h

Omologazione

Marchio CE ✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkS (forza di trazione)	963-161
Numero di articolo per calibrazione DAkS (forza di compressione)	963-261

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di strumento di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	FS OY2

Sistema di misura

Campo di misura forza [Max] (N)	500 N
Divisione forza [d] (N)	0,1 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Unità preimpostata	N
Numero di piattaforme / canali	2
Directione de la forza	trazione compressione

Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480
Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano

Design

Dimensioni cella di misura (cilindrica)	26×37,5 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Montaggio - dissipazione della forza	Filettatura esterna M5

KERN FS 2-5000Y2

Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS-2 e dalla cella di misura CO 50-Y2 (Per misurazione della forza di trazione e compressione)


Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione/forza di compressione)	963-361
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	3 d
Peso netto	0,372 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,268 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

