

KERN FS 2-50KRQ1

KERN

Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna rotonda in miniatura CR 5000-1Q1 per la misurazione della forza di compressione



Funzioni

Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Accumulatore	3,7V, 2400mAh
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Accumulatore tempo di carica	8 h

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	3 d
Peso netto	1,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	2,4 kg
Peso di spedizione	2,301 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione)	961-265
---	---------

Interfaccia

Interfacce	USB-Device
------------	------------

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di strumento di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	FS RQ1

Sistema di misura

Numero di piattaforme / canali	2
Directione de la forza	compressione
Unità preimpostata	N
Divisione forza [d] (N)	10 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480
Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano

Design

Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Dimensioni cella di misura (cilindrica)	82×44 mm


KERN FS 2-50KRQ1



Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna rotonda in miniatura CR 5000-1Q1 per la misurazione della forza di compressione

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

