

# SAUTER FS 2-50KRQ1

**KERN**

Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de medição externa em miniatura redonda CR 5000-1Q1 para medições de força compressiva



Função Peak	✓
Função memória	✓
Função estatística	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	seleccionável

## Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V
Acumulador	3,7V, 2400mAh
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Acumulador tiempo de carga	8 h

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão)	961-265
--	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	3 d
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,4 kg

## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Conjunto de dinamómetro
Família de produto	FS RQ1

## Sistema de medição

Gama de medição força [Max] (N)	50 kN
Leitura força [d] (N)	10 N
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Unidade pré-ajustada	N
Número de plataformas / canais	2
Direcções da força	pressão

## Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480
Idiomas da interface do utilizador	Alemão Inglês Francês Espanhol Italiano

## Desenho

Medidas da célula de medição (cilíndrico)	82×44 mm
Material da caixa	plástico
Material caixa do ecrã	Plásticos

## Funções

Protecção IP - célula de carga	IP68
--------------------------------	------

# SAUTER FS 2-50KRQ1

Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de medição externa em miniatura redonda CR 5000-1Q1 para medições de força compressiva

Peso bruto aprox.	2,4 kg
Peso de envio	2,301 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

