

KERN FS 2-50KRY1

KERN

Set pronto per l'uso composto da misuratore di forza premium FS 2 e cella di carico CR 5000-1Y1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione



Montaggio - dissipazione della forza	8 × foro passante Ø 6,5 mm
Dimensioni cella di misura (cilindrica)	105×37 mm

Funzioni

Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Accumulatore	3,7V, 2400mAh
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Accumulatore tempo di carica	8 h

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	3 d
Peso netto	2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,0 kg
Peso lordo ca.	3,0 kg
Peso di spedizione	2,985 kg

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di strumento di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	FS RY1

Sistema di misura

Numero di piattaforme / canali	2
Directione de la forza	trazione compressione
Unità preimpostata	N
Divisione forza [d] (N)	10 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480

Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco
	Inglese
	Francese
	Spagnolo Italiano

Design

Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Montaggio - applicazione della forza	Foro filettato M16 × 1,5

KERN FS 2-50KRY1



Set pronto per l'uso composto da misuratore di forza premium FS 2 e cella di carico CR 5000-1Y1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione) 961-165

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione) 961-265


Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione) 961-365

Interfaccia

Interfacce USB-Device

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

