

SAUTER FS 2-5KOY1

KERN

Kit prêt à l'emploi comprenant le dynamomètre Premium FS 2 et la cellule de mesure CO 500-Y1



Fonctions

| | |
|--|----------------|
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
| Fonction Peak | ✓ |
| Fonction mémoire | ✓ |
| Fonction statistique | ✓ |
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | sélectionnable |

Interface

| | |
|------------|------------|
| Interfaces | USB-Device |
|------------|------------|

Alimentation en énergie

| | |
|--|---|
| Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
| Bloc d'alimentation type | USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable) |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option | UK |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] | 5 V, 1 A |
| Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation | USB C |
| Type de pile/batterie | Li-Ion |
| Connexion de la batterie | Connecteur de baignoire 2 pôles |
| Pile capacité | 2.400 mAh |
| Pile tension | 3,7 V |
| Nombre de cellules de pile | 1 |
| Pile - Structure/forme | Assemblage indissociable de cellules (pack) |
| Capacité de la pile (Wh) | 8,88 Wh |
| Pile - Teneur en lithium | 720 mg |
| Batterie | 3,7V, 2400mAh |
| Batterie autonomie - avec rétroéclairage | 5 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 8 h |
| Batterie temps de chargement | 8 h |
| Pile/batterie connectée | connexion électrique fixe, non isolée |

Catégorie

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Marque | Sauter |
| Catégorie de produits | Mesure de force |
| Groupe de produit | Set de dynamomètre |
| Famille de produits | FS OY1 |

Système de mesure

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Plage de mesure force [Max] (N) | 5 kN |
| Lecture force [d] (N) | 1 N |
| Tête de mesure fréquence de mesure | 1000 Hz |
| Directions de force | compression |
| Unité prééglée | N |
| Nombre de plateformes / canaux | 2 |

Écran

| | |
|------------------------------------|--|
| Écran type | TFT, couleur |
| Écran résolution | 320×480 |
| Langues de l'interface utilisateur | Allemand Anglais Français Espagnol Italien |

Forme de construction

| | |
|--|---------------------------------------|
| Dimensions cellule de mesure (cylindrique) | 26×15 mm |
| Matériau boîtier | plastique |
| Matériau boîtier de l'écran | plastique |
| Montage - évacuation des forces | 3 × trou fileté M4 |
| Montage - Application de la force | Pièce de pression (du côté du client) |

SAUTER FS 2-5KOY1

KERN

Kit prêt à l'emploi comprenant le dynamomètre Premium FS 2 et la cellule de mesure CO 500-Y1

Homologation

Sigle CE ✓

Services

Numéro d'article pour étalonnage
DAkKS (force de compression) 963-263

Emballage & expédition


Délais de livraison 3 d
Dimensions emballage (L×P×H) 320×290×180 mm
Mode de livraison Service de colis
Poids net env. 0,40 kg
Poids brut env. 1,4 kg
Poids d'expédition 3,3 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 404576 1358249
Numéro de marchandise 90248000
Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

