

KERN FS 2-5KOY1

KERN

Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS 2 e dalla cella di misura CO 500-Y1



Montaggio - dissipazione della forza 3 × foro filettato M4

Dimensioni cella di misura (cilindrica) 26×15 mm

Funzioni

Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Accumulatore	3,7V, 2400mAh
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Accumulatore tempo di carica	8 h

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	3 d
Peso netto	0,373 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,269 kg

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di strumento di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	FS OY1

Sistema di misura

Numero di piattaforme / canali	2
Directione de la forza	compressione
Unità preimpostata	N
Divisione forza [d] (N)	1 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480

Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano
-----------------------------------	--

Design

Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Montaggio - applicazione della forza	Pezzo a pressione (dal lato cliente)

KERN FS 2-5KOY1



Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS 2 e dalla cella di misura CO 500-Y1

Servizi


Numero di articolo per calibrazione
DAkkS (forza di compressione) 963-263

Interfaccia

Interfacce USB-Device

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

