

KERN FS 2-5KOY1

KERN

Conjunto pré-configurado constituído pelo medidor de força premium FS 2 e pela célula de medição CO 500-Y1



Medidas da célula de medição (cilíndrico) 26×15 mm

Funções

Função Peak	✓
Função memória	✓
Função estatística	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	seleccionável

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V
Acumulador	3,7V, 2400mAh
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Acumulador tiempo de carga	8 h

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	3 d
Peso líquido	0,373 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,269 kg

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Conjunto de dinamómetro
Família de produto	FS OY1

Sistema de medição

Número de plataformas / canais	2
Direcções da força	pressão
Unidade pré-ajustada	N
Leitura força [d] (N)	1 N
Cabeça de medição frequência	1000 Hz

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480

Idiomas da interface do utilizador	Alemão
	Inglês
	Francês
	Espanhol
	Italiano

Desenho

Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Montagem - aplicação de força	Peça de pressão (do lado do cliente)
Montagem - dissipação de força	3 × furo roscado M4

KERN FS 2-5KOY1



Conjunto pré-configurado constituído pelo medidor de força premium FS 2 e pela célula de medição CO 500-Y1

Serviços


Número do artigo para calibração
DAkkS (força de pressão) 963-263

Interface

Interfaces USB-Device

Pictogramas

STANDARD



OPTION

