

SAUTER FS 2

KERN

Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée (en option) et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes



Fonction mémoire	✓
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	sélectionnable

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable)

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
--	------

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK
--	----

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V, 1 A
--	----------

Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	USB C
--	-------

Type de pile/batterie	Li-Ion
-----------------------	--------

Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
--------------------------	---------------------------------

Pile capacité	2.400 mAh
---------------	-----------

Pile tension	3,7 V
--------------	-------

Nombre de cellules de pile	1
----------------------------	---

Pile - Poids individuel	44 g
-------------------------	------

Pile - Poids total dans l'article	44 g
-----------------------------------	------

Pile - Structure/forme	Assemblage indissociable de cellules (pack)
------------------------	---

Capacité de la pile (Wh)	8,88 Wh
--------------------------	---------

Pile - Teneur en lithium	720 mg
--------------------------	--------

Tests selon UN 38.3 réussis	✓
-----------------------------	---

Batterie	3,7V, 2400mAh
----------	---------------

Batterie autonomie - avec rétroéclairage	5 h
--	-----

Batterie autonomie - sans rétroéclairage	8 h
--	-----

Batterie temps de chargement	8 h
------------------------------	-----

Pile/batterie connectée	connexion électrique fixe, non isolée
-------------------------	---------------------------------------

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de force
Groupe de produit	Dynamomètre digital
Famille de produits	FS

Système de mesure

Tête de mesure fréquence de mesure	1000 Hz
Directions de force	traction compression
Unité pré réglée	N
Nombre de plateformes / canaux	2

Écran

Écran type	TFT, couleur
Écran résolution	320×480
Langues de l'interface utilisateur	Allemand Anglais Français Espagnol Italien

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	71×31×180 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	71×31×180 mm
Dimensions afficheur (L×P×H)	71×31×180 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	plastique

Fonctions

Fonction Peak	✓
---------------	---

SAUTER FS 2

KERN

Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée (en option) et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes

Homologation

Sigle CE



Emballage & expédition

Délais de livraison

1 d

Dimensions emballage (L×P×H)

280×185×90 mm

Mode de livraison

Service de colis

Poids net env.

0,30 kg

Poids brut env.

1,2 kg

Poids d'expédition

1,15 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN

4045761236967

Numéro de marchandise


90248000

Classification REACH

pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

