

KERN FS 2

KERN

Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée (en option) et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes



Fonction mémoire	✓
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	sélectionnable

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable)

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
--	------

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK
--	----

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V, 1 A
--	----------

Type de pile/accu	Li-Ion
-------------------	--------

Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
--------------------------	---------------------------------

Pile capacité	2.400 mAh
---------------	-----------

Pile tension	3,7 V
--------------	-------

Batterie	3,7V, 2400mAh
----------	---------------

Batterie autonomie - avec rétroéclairage	5 h
--	-----

Batterie autonomie - sans rétroéclairage	8 h
--	-----

Batterie temps de chargement	8 h
------------------------------	-----

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
---------------------	-----

Dimensions emballage (L×P×H)	280×185×90 mm
------------------------------	---------------

Poids net	0,3 kg
-----------	--------

Mode de livraison	Service de colis
-------------------	------------------

Poids net env.	0,30 kg
----------------	---------

Poids brut env.	1,2 kg
-----------------	--------

Poids d'expédition	1,15 kg
--------------------	---------

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de force
Groupe de produit	Dynamomètre digital
Famille de produits	FS

Système de mesure

Tête de mesure fréquence de mesure	1000 Hz
Unité pré-réglée	N
Nombre de plateformes / canaux	2
Directions de force	traction compression

Écran

Écran type	TFT, couleur
Écran résolution	320×480

Langues de l'interface utilisateur	Allemand Anglais Français Espagnol Italien
------------------------------------	--

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	71×31×180 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	71×31×180 mm
Dimensions afficheur (L×P×H)	71×31×180 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques

Fonctions

Fonction Peak	✓
---------------	---


KERN FS 2



Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée (en option) et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

