

SAUTER FS 2

KERN

Premium krachtmeter met geïntegreerde meetcel (optioneel) en aansluitmogelijkheid voor maximaal 4 externe meetcellen



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Digitale krachtmeter
Productfamilie	FS

Meetsysteem

Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Vooraf ingestelde eenheid	N
Aantal platforms / kanalen	2
Krachtrichtingen	trek druk

Scherm

Scherm type	TFT, gekleurd
Scherm resolutie	320x480
Talen voor gebruikersinterfaces	Duits Engels Frans Spaans Italiaans

Ontwerp

Afmetingen behuizing (BxDxH)	71x31x180 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	71x31x180 mm
Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	71x31x180 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen

Functies

Peak-functie	✓
--------------	---

Geheugenfunctie	✓
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 1 A
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector
Batterij capaciteit	2.400 mAh
Batterij spanning	3,7 V
Accu	3,7V, 2400mAh
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	5 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	8 h
Accu oplaadtijd	8 h

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	280x185x90 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,15 kg


SAUTER FS 2



Premium krachtmeter met geïntegreerde meetcel (optioneel) en aansluitmogelijkheid voor maximaal 4 externe meetcellen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

