

SAUTER FS 4-500

KERN

Premium krachtmeter met geïntegreerde meetcel en aansluitmogelijkheid voor maximaal 4 externe meetcellen



Functies

| | |
|---|---------------|
| Peak-functie | ✓ |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Statistiekfunctie | ✓ |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | selecteerbaar |

Interface

| | |
|------------|------------|
| Interfaces | USB-Device |
|------------|------------|

Stroomvoorziening

| | |
|--|--|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu & Voeding |
| Plug-in voedingseenheid type | USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar) |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | UK |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 5 V, 1 A |
| Type batterij/accu | Li-Ion |
| Batterijaansluiting | 2-polige kuipconnector |
| Batterij capaciteit | 2.400 mAh |
| Batterij spanning | 3,7 V |
| Accu | 3,7V, 2400mAh |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 5 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 8 h |
| Accu oplaadtijd | 8 h |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht) | 963-161 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (drukkracht) | 963-261 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht/drukkracht) | 963-361 |
| Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht) | 961-161 |

Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Krachtmeting |
| Productgroep | Digitale krachtmeter |
| Productfamilie | FS |

Meetsysteem

| | |
|---|---------|
| Meetbereik kracht [Max] (N) | 500 N |
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 0,1 N |
| Meetkop meetfrequentie | 1000 Hz |
| Overbelastingsbeveiliging (% van [Max]) | 150% |
| Vooraf ingestelde eenheid | N |
| Aantal platforms / kanalen | 4 |

Scherm

| | |
|------------------|---------------|
| Scherm type | TFT, gekleurd |
| Scherm resolutie | 320×480 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Talen voor gebruikersinterfaces | Duits Engels Frans Spaans Italiaans |
|---------------------------------|---|

Ontwerp

| | |
|--|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 71×31×180 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 71×31×180 mm |
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 71×31×180 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Montage - krachttoepassing | Buitendraad M6 |

SAUTER FS 4-500

KERN

Premium krachtmeter met geïntegreerde meetcel en aansluitmogelijkheid voor maximaal 4 externe meetcellen

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie (drukkracht) 961-261

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie (trekkracht/
drukkracht) 961-361

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 280×185×90 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,45 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,4 kg |
| Verzendgewicht | 1,26 kg |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

