



Bilancia da tavolo con protezione in acciaio inox e classe di protezione IP68, opzionalmente con omologazione

Caratteristiche

- Conforme ai requisiti igienici elevati dell'industria alimentare
- L'ausilio per il vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
- Idonea per l'impiego industriale gravoso
- Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
- **1** Elevata protezione dalla polvere e dall'acqua IP68, ideale per condizioni ambientali dure
- Visualizzazione molto rapida: stabili risultati di pesata entro 2 s
- Grazie all'alimentatore a batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l'uso in luoghi diversi (cucine, locali di vendita, mense, laboratori alimentari ecc.)


- **2** Incavo di presa nella parte inferiore per un facile trasporto
- Pesata con valori di tolleranza: un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, LxP 236x195 mm
- Pronto all'uso: Batterie di serie, 4x1.5 V Size D, autonomia fino a 200 h. Funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
- Peso netto ca. 3,2 kg
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

- **3** Vaschetta tara di acciaio inox, ideale per pesare piccoli pezzi sfusi, frutta, verdura ecc., dimensioni totali LxPxA 400x300x45 mm, KERN RFS-A02



Nota: Nell'ambito commerciale vige l'obbligo di omologazione ufficiale

Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Divisione omologata [e] g	Carico min. [Min] g	Peso minimo del pezzo (Normale) g/pezzo	Su richiesta	
						Omologazione M KERN	Certificato DAKKS DAKKS KERN
KERN							
FXN 3K-4N*	3	0,5	-	-	5	-	963-127
FXN 6K-3N*	6	1	-	-	10	-	963-128
FXN 10K-3N*	15	2	-	-	20	-	963-128
FXN 30K-3N*	30	5	-	-	50	-	963-128

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia. Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.

FXN 3K-3M*	3	1	1	20	5	965-227	963-127
FXN 6K-3M*	6	2	2	40	10	965-228	963-128
FXN 10K-3M*	15	5	5	100	20	965-228	963-128
FXN 30K-2M*	30	10	10	200	50	965-228	963-128

1 * FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE