



Balanza de mesa, en acero inoxidable y grado de protección IP68, opcionalmente con homologación

Características

- Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimenticia
- Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC
- Adecuada para su uso en la industria
- Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje. Superficies lisas y fáciles de limpiar
- **1** IP68 contra polvo y salpicadura de agua. Por lo tanto, muy robusto y duradero. Ideal para condiciones ambientales severas
- Rápida estabilización de los valores de medición, dentro de 2 s
- Gracias al funcionamiento mediante batería, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (cocinas, sala de ventas, cantinas y comedores, laboratorios alimentarios, etc.)

- **2** Agarraderas en la parte inferior para facilitar el transporte de la balanza
- Pesaje con rango de tolerancia: Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar

Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 236×195 mm
- Listo para empezar: baterías de serie, 4×1.5 V Size D, durabilidad hasta 200 h. Función AUTO-OFF para ahorrar energía
- Peso neto aprox. 3,2 kg
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Accesorios

- **3** Platillo de tara en acero inoxidable, ideal para pesar piezas pequeñas sueltas, fruta, verdura, etc., dimensiones totales A×P×A 400×300×45 mm, KERN RFS-A02

ESTÁNDAR



OPCIÓN



FÁBRICA



Nota: En el servicio comercial, existe una obligación oficial de homologación

Modelo	Campo de pesaje [Max]	Lectura [d]	Valor de verificación [e]	Carga mín. [Min]	Peso mínimo (Normal) g/pieza	Opciones	
						Homologación	Cert. de calibración DAKKS
KERN	kg	g	g	g		M KERN	DAKKS KERN
FXN 3K-4N*	3	0,5	-	-	5	-	963-127
FXN 6K-3N*	6	1	-	-	10	-	963-128
FXN 10K-3N*	15	2	-	-	20	-	963-128
FXN 30K-3N*	30	5	-	-	50	-	963-128

Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

FXN 3K-3M*	3	1	1	20	5	965-227	963-127
FXN 6K-3M*	6	2	2	40	10	965-228	963-128
FXN 10K-3M*	15	5	5	100	20	965-228	963-128
FXN 30K-2M*	30	10	10	200	50	965-228	963-128

1 * HASTA FIN de EXISTENCIAS