

KERN FXN 3K-4N

Balanza de mesa, en acero inoxidable y grado de protección IP68



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de mesa con protección IP
Familia de productos	FXN

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Número de campos de pesaje	1
Campo de pesaje [Max]	3 kg
Lectura [d]	0,0005 kg
Reproducibilidad	0,0005 kg
Linealidad	± 0,001 kg
Resolución	6.000
Rango de tara	3 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	3 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	3 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,0015 kg
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	kg
	g
	lb
	PCS
Fluencia máxima (15 minutos)	2 g
Fluencia máxima (30 minutos)	4 g
Unidad predefinida	kg
Célula de pesaje tipo de carga	628HZ-0.4

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla secciones	6
Pantalla altura de dígitos	25 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	240×280×120 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	240×280×120 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	236×195 mm
Dimensiones superficie de pesaje	236×195 mm
Material de carcasa	acero inoxidable, plástico
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material célula(s) de carga	aluminio
Nivel de burbuja	✓
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Células de carga - número	1

Funciones

Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Pesajes inferiores	No
Función de contaje	✓
Resolución de contaje (Condiciones de laboratorio)	6.000
Peso parcial mínimo al contar piezas	500 mg
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	5 g
Posible cantidad de referencia	10, 20, 50, 100, 200
Protección IP - unidad completa	IP68
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	3 min
	6 min
	8 min
	off
	4 min
	5 min
	2 min
	1 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	5

KERN FXN 3K-4N

KERN

Balanza de mesa, en acero inoxidable y grado de protección IP68

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V Size D
Conexión de la batería	Inserto de batería
Pila tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	200 h
Pila tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	400 h
Pila tiempo de carga	200 h
Batería capacidad	18.000 mAh
Batería tensión	6 V
Número de células de la batería	4
Batería - Peso individual	560 g
Batería - Estructura/forma	Células individuales
Capacidad de la batería (Wh)	27 Wh
Batería - Contenido de litio	0 g
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Min]	25 %
Humedad ambiental [Max]	95 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-247
Número de artículo para calibración DAkkS	963-127
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	325×365×225 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	4,0 kg
Peso de envío	5,3 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	404576 1183940
Número de mercancía	84238 129
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

