

# KERN HCB 0.5T-3

**KERN**

Balança para pendurar cargas boa de manejar para cargas elevadas



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança suspensas
Família de produto	HCB

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	500 kg
Leitura [d]	1 kg
Reprodutibilidade	1 kg
Linearidade	± 2 kg
Resolução	500
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	200 kg (M3)
Possíveis pontos de ajuste	200 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Fluência máxima (15 minutos)	2 kg
Fluência máxima (30 minutos)	4 kg
Carga excêntrica/off-centre não é possível	✓
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb N
Frequência de medição interna	5 Hz
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Célula de pesagem tipo	alumínio
Ligação da célula de pesagem	4-condutores

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	não
Ecrã altura de dígitos	12 mm
Idiomas da interface do utilizador	Inglês Linguagem simbólica

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	82×43×153 mm
Dimensões da caixa - largura (A)	82 mm
Dimensões da caixa - fundo (B)	43 mm
Dimensões - altura total/ comprimento total (D)	153 mm
Dimensões - comprimento interior (E)	117 mm
Dimensões olhal/acima - diâmetro de orifício (F)	16 mm
Dimensões gancho/abaixo - diâmetro de orifício (G)	16 mm
Dimensões olhal/acima - espessura (H)	4 mm
Dimensões gancho/abaixo - espessura (I)	4 mm
Material da caixa	plástico
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material célula(s) de carga	alumínio
Células de carga - número	1

## Funções

Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função Hold	✓
Protecção IP - célula de carga	sem protecção IP
Função Peak	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	off 4 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	3

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	3×1.5 V AA
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	300 h
Bateria tensão	4,5 V

# KERN HCB 0.5T-3

Balança para pendurar cargas boa de manejar para cargas elevadas

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

## Homologação

Sinal CE	✓
Testado pelo TÜV	✓

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-250
Número do artigo para calibração DAkkS	963-130H
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	215×150×85 mm
Peso líquido	0,36 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	0,70 kg
Peso de envio	0,68 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

