

KERN HCB 20K10

KERN

Balança para pendurar cargas boa de manusear para cargas elevadas



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança suspensas
Família de produto	HCB

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	20 kg
Leitura [d]	0,01 kg
Reprodutibilidade	0,01 kg
Linearidade	± 0,02 kg
Resolução	2.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	10 kg (M3)
Possíveis pontos de ajuste	10 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Fluência máxima (15 minutos)	20 g
Fluência máxima (30 minutos)	40 g
Carga excêntrica/off-centre não é possível	✓
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb N
Frequência de medição interna	5 Hz
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Célula de pesagem tipo	alumínio
Ligação da célula de pesagem	4-condutores

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	não
Ecrã altura de dígitos	12 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	82×43×153 mm
Dimensões da caixa - largura (A)	82 mm
Dimensões da caixa - fundo (B)	43 mm
Dimensões - altura total/ comprimento total (D)	153 mm
Dimensões - comprimento interior (E)	117 mm
Dimensões olhal/acima - diâmetro de orifício (F)	14 mm
Dimensões gancho/abaixo - diâmetro de orifício (G)	14 mm
Dimensões olhal/acima - espessura (H)	4 mm
Dimensões gancho/abaixo - espessura (I)	4 mm
Material da caixa	plástico
Material gancho de carga	aço inox
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material célula(s) de carga	alumínio
Tipo de suspensão da carga abaixo	Gancho
Células de carga - número	1

Funções

Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função Hold	✓
Proteção IP - célula de carga	sem proteção IP
Função Peak	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	off 4 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	3

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Bateria	3×1.5 V AA
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	300 h

KERN HCB 20K10

Balança para pendurar cargas boa de manejar para cargas elevadas

Bateria tensão 4,5 V

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
Testado pelo TÜV	✓

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128H
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	215×150×85 mm
Peso líquido	0,26 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envio	0,87 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

