

# KERN HCN 100K200IP

**KERN**

Balança de pendurar cargas compacta e robusta com alto grau de proteção contra pó e respingos de água



Ecrã retroiluminado	não
Ecrã tamanho	40×17 mm
Ecrã altura de dígitos	12 mm
Idiomas da interface do utilizador	Inglês Linguagem simbólica

Desenho	
Dimensões da caixa (L×P×A)	96×48×179 mm
Dimensões da caixa - largura (A)	95,6 mm
Dimensões da caixa - fundo (B)	48,4 mm
Dimensões da caixa - altura/ comprimento (C)	179,2 mm
Dimensões gancho/abaixo - diâmetro de orifício (G)	29 mm
Dimensões olhal/acima - espessura (H)	2 mm
Dimensões gancho/abaixo - espessura (I)	13 mm
Material da caixa	aço inox
Material gancho de carga	aço inox
Material caixa do ecrã	aço inox
Material célula(s) de carga	aço inox
Células de carga - número	1

Funções	
Pesagens em suspensão	Não
Função Hold	✓
Protecção IP - unidade completa	IP65
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	3 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	3

Fornecimento de energia	
Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Bateria	2×1.5 V AA
Conexão da bateria	Inserção da pilha
Bateria tiempo de carga	200 h
Bateria tensão	3 V
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	200 h

Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança suspensas
Família de produto	HCN

Sistema de medição	
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	100 kg
Leitura [d]	0,2 kg
Reprodutibilidade	0,2 kg
Linearidade	± 0,4 kg
Resolução	500
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	50 kg (M3)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Fluência máxima (15 minutos)	400 g
Fluência máxima (30 minutos)	800 g
Carga excêntrica/off-centre não é possível	✓
Unidade pré-ajustada	kg
	kg
Unidades de medição	lb
	N
Frequência de medição interna	5 Hz
Tolerância (% de [Max])	0,5%

Ecrã	
Tipo de exposição	LCD

# KERN HCN 100K200IP



Balança de pendurar cargas compacta e robusta com alto grau de proteção contra pó e respingos de água

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

## Homologação

Sinal CE	✓
Testado pelo TÜV	✓

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
Número do artigo para calibração DAkkS	963-129H
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	150×220×73 mm
Peso líquido	0,452 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,1 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

