

# KERN HCN 50K100IP

# KERN

Balanza de colgar robusta y compacta con un gran nivel de protección contra polvo y salpicaduras



Pantalla retroiluminación	no
Pantalla tamaño	40×17 mm
Pantalla altura de dígitos	12 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Inglés Lenguaje simbólico

Diseño	
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	96×48×179 mm
Dimensiones de carcasa - anchura (A)	95,6 mm
Dimensiones de carcasa - profundo (B)	48,4 mm
Dimensiones de carcasa - altura/ longitud (C)	179,2 mm
Dimensiones gancho/abajo - diámetro de orificio (G)	29 mm
Dimensiones corchete/arriba - espesor (I)	2 mm
Dimensiones gancho/abajo - espesor (I)	13 mm
Material de carcasa	acero inoxidable
Material gancho de carga	acero inoxidable
Material carcasa de pantalla	acero inoxidable
Material célula(s) de carga	acero inoxidable
Células de carga - número	1

Funciones	
Pesajes inferiores	No
Función Hold	✓
Protección IP - unidad completa	IP65
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	3 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	3 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	3

Alimentación	
Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	2×1.5 V AA
Conexión de la batería	Inserto de batería
Pila tiempo de carga	300 h
Batería tensión	3 V
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	300 h

Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de colgar
Familia de productos	HCN

Sistema de medición	
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	50 kg
Lectura [d]	0,1 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linealidad	± 0,2 kg
Resolución	500
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	50 kg (M2)
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Fluencia máxima (15 minutos)	200 g
Fluencia máxima (30 minutos)	400 g
No es posible una carga excéntrica/descentrada	✓
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg lb N
Frecuencia de medición interna	5 Hz
Tolerancia (% de [Max])	0,5%

Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD

# KERN HCN 50K100IP

# KERN

Balanza de colgar robusta y compacta con un gran nivel de protección contra polvo y salpicaduras

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

## Homologación

Marca CE	✓
Comprobado por TÜV	✓

## Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-248
Número de artículo para calibración DAkkS	963-128H
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	155×220×75 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,145 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

