

# KERN HCN 50K100IP

**KERN**

Balança de pendurar cargas compacta e robusta com alto grau de proteção contra pó e respingos de água



Ecrã retroiluminado	não
Ecrã tamanho	40×17 mm
Ecrã altura de dígitos	12 mm
Idiomas da interface do utilizador	Inglês Linguagem simbólica

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	96×48×179 mm
Dimensões da caixa - largura (A)	95,6 mm
Dimensões da caixa - fundo (B)	48,4 mm
Dimensões da caixa - altura/ comprimento (C)	179,2 mm
Dimensões gancho/abaixo - diâmetro de orifício (G)	29 mm
Dimensões olhal/acima - espessura (H)	2 mm
Dimensões gancho/abaixo - espessura (I)	13 mm
Material da caixa	aço inox
Material gancho de carga	aço inox
Material caixa do ecrã	aço inox
Material célula(s) de carga	aço inox
Células de carga - número	1

## Funções

Pesagens em suspensão	Não
Função Hold	✓
Protecção IP - unidade completa	IP65
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	3 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	3

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	2×1.5 V AA
Conexão da bateria	Inserção da pilha
Bateria tiempo de carga	200 h
Bateria tensão	3 V
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	200 h

## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança suspensas
Família de produto	HCN

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	50 kg
Leitura [d]	0,1 kg
Reprodutibilidade	0,1 kg
Linearidade	± 0,2 kg
Resolução	500
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	50 kg (M2)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Fluência máxima (15 minutos)	200 g
Fluência máxima (30 minutos)	400 g
Carga excêntrica/off-centre não é possível	✓
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb N
Frequência de medição interna	5 Hz
Tolerância (% de [Max])	0,5%

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
-------------------	-----

# KERN HCN 50K100IP

# KERN

Balança de pendurar cargas compacta e robusta com alto grau de proteção contra pó e respingos de água

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

## Homologação

Sinal CE	✓
Testado pelo TÜV	✓

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128H
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	155×220×75 mm
Peso líquido	0,496 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,145 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

