

KERN HDB 30K-2XL

KERN

Confortable balanza de colgar de mano para un pesaje rápido y móvil



Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	no
Pantalla altura de dígitos	12 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Inglés Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	101×25×107 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	101×25×211 mm
Dimensiones de carcasa - anchura (A)	101,1 mm
Dimensiones de carcasa - profundo (B)	25,4 mm
Dimensiones de carcasa - altura/ longitud (C)	106,9 mm
Dimensiones - altura total/longitud total (D)	210,8 mm
Dimensiones corchete/arriba - diámetro de orificio (F)	5 mm
Dimensiones gancho/abajo - espesor (I)	8 mm
Material de carcasa	plástico
Material gancho de carga	acero
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material célula(s) de carga	aluminio
Células de carga - número	1

Funciones

Pesajes inferiores	No
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función Hold	✓
Protección IP - célula de carga	IP65
Función Peak	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	3

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	2×1.5 V AAA
Conexión de la batería	Inserto de batería

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Balanza de colgar
Familia de productos	HDB

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	30 kg
Lectura [d]	0,02 kg
Reproducibilidad	0,02 kg
Linealidad	± 0,06 kg
Resolución	1.500
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	20 kg (M1)
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Fluencia máxima (15 minutos)	40 g
Fluencia máxima (30 minutos)	80 g
No es posible una carga excéntrica/descentrada	✓
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg lb N
Frecuencia de medición interna	5 Hz
Tolerancia (% de [Max])	0,5%
Conexión de la célula de pesaje	4 conductores

KERN HDB 30K-2XL

KERN

Confortable balanza de colgar de mano para un pesaje rápido y móvil

Pila tiempo de carga	180 h
Batería capacidad	1.200 mAh
Batería tensión	1,5 V
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	180 h

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Max]	90 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
Comprobado por TÜV	✓

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-248
Número de artículo para calibración DAkkS	963-128H
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	225×150×70 mm
Peso neto	0,239 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

