

# KERN HDB 30K-2XL

# KERN

Comfortabele handhangweegschaal voor snel en mobiel wegen



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Hangweegschaal
Productfamilie	HDB

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	30 kg
Afreesbaarheid [d]	0,02 kg
Reproduceerbaarheid	0,02 kg
Linearisatie	± 0,06 kg
Resolutie	1.500
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	20 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Maximale kruip (15 minuten)	40 g
Maximale kruip (30 minuten)	80 g
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb N
Interne meetfrequentie	5 Hz
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Weegcel - verbinding	4-draads

## Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	12 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	101×25×107 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	101×25×211 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	101,1 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	25,4 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/ lengte (C)	106,9 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	210,8 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	5 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	8 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal lasthaak	staal
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Meetcellen - aantal	1

## Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Hold-functie	✓
Bescherming IP - meetcel	IP65
Peak-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	3

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	2×1.5 V AAA
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	100 h
Batterij capaciteit	1.200 mAh
Batterij spanning	1,5 V

# KERN HDB 30K-2XL



Comfortabele handhangweegschaal voor snel en mobiel wegen

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 100 h

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	90 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Approval

CE-teken	✓
TÜV-gekeurd	✓

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	225×150×70 mm
Nettogewicht	0,239 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

