

# KERN HDB 30K-2XL

**KERN**

Balança de pendurar cargas manual confortável para pesagem móvel e rápida



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança suspensas
Família de produto	HDB

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	30 kg
Leitura [d]	0,02 kg
Reprodutibilidade	0,02 kg
Linearidade	± 0,06 kg
Resolução	1.500
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	20 kg (M1)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Fluência máxima (15 minutos)	40 g
Fluência máxima (30 minutos)	80 g
Carga excêntrica/off-centre não é possível	✓
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb N
Frequência de medição interna	5 Hz
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Ligação da célula de pesagem	4-condutores

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	não
Ecrã altura de dígitos	12 mm
Idiomas da interface do utilizador	Inglês Linguagem simbólica

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	101×25×107 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	101×25×211 mm
Dimensões da caixa - largura (A)	101,1 mm
Dimensões da caixa - fundo (B)	25,4 mm
Dimensões da caixa - altura/comprimento (C)	106,9 mm
Dimensões - altura total/comprimento total (D)	210,8 mm
Dimensões olhal/acima - diâmetro de orifício (F)	5 mm
Dimensões gancho/abaixo - espessura (I)	8 mm
Material da caixa	plástico
Material gancho de carga	aço
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material célula(s) de carga	alumínio
Células de carga - número	1

## Funções

Pesagens em suspensão	Não
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função Hold	✓
Protecção IP - célula de carga	IP65
Função Peak	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	3 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	3

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	2×1.5 V AAA
Conexão da bateria	Inserção da pilha
Bateria tiempo de carga	180 h
Bateria capacidade	1.200 mAh

# KERN HDB 30K-2XL

# KERN

Balança de pendurar cargas manual confortável para pesagem móvel e rápida

Bateria tensão	1,5 V
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	180 h

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	90 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

## Homologação

Sinal CE	✓
Testado pelo TÜV	✓

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128H
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	225×150×70 mm
Peso líquido	0,239 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,5 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

