



KERN HDB

KERN HDB-XL



## Komfortable Handhängewaage für schnelles und mobiles Wiegen

### Merkmale

- **1** Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- HDB-XL: Hochlastige XL-Version. Die größere Bauform schafft Platz für einen großen Handgriff, der ein noch besseres Handling speziell bei schwereren Lasten ermöglicht
- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Haken, Stahl, im Lieferumfang enthalten. Bei HDB-N Modellen auch einklappbar
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)

### Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
- Startbereit: Batterien inklusive, 2×1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 180 h
- Wägeeinheiten: kg, lb, N
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

### Zubehör

- **2** Taraschale mit Haltebügel, Maximale Traglast 30 kg, Details siehe *Zubehör*, KERN CH-A01N

#### STANDARD



#### OPTION



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Abmessungen	Nettogewicht	Optionen
					DAkKS-Kalibrierschein
<b>KERN</b>	[Max] kg	[d] g	B×T×H mm	ca. kg	<b>DAkKS</b> KERN
<b>HDB 5K5N</b>	5	5	72×25×188	0,20	963-127H
<b>HDB 10K10N</b>	10	10	72×25×188	0,20	963-128H
			Hochlastige XL-Version		
<b>HDB 6K-3XL</b>	6	5	101×25×203	0,25	963-128H
<b>HDB 10K-2XL</b>	15	10	101×25×203	0,25	963-128H
<b>HDB 30K-2XL</b>	30	20	101×25×211	0,25	963-128H