

KERN HDB 6K-3XL

KERN

Balança de pendurar cargas manual confortável para pesagem móvel e rápida



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança suspensas
Família de produto	HDB

Sistema de medição	
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	6 kg
Leitura [d]	0,005 kg
Reprodutibilidade	0,005 kg
Linearidade	± 0,015 kg
Resolução	1.200
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	5 kg (M1)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Fluência máxima (15 minutos)	10 g
Fluência máxima (30 minutos)	20 g
Carga excêntrica/off-centre não é possível	✓
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb N
Frequência de medição interna	5 Hz
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Ligação da célula de pesagem	4-condutores

Ecrã	
Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	não
Ecrã altura de dígitos	12 mm
Idiomas da interface do utilizador	Inglês Linguagem simbólica

Desenho	
Dimensões da caixa (L×P×A)	101×25×107 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	101×25×203 mm
Dimensões da caixa - largura (A)	101,1 mm
Dimensões da caixa - fundo (B)	25,4 mm
Dimensões da caixa - altura/comprimento (C)	106,9 mm
Dimensões - altura total/comprimento total (D)	202,6 mm
Dimensões olhal/acima - diâmetro de orifício (F)	4 mm
Dimensões gancho/abaixo - espessura (I)	5 mm
Material da caixa	plástico
Material gancho de carga	aço
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material célula(s) de carga	alumínio
Células de carga - número	1

Funções	
Pesagens em suspensão	Não
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função Hold	✓
Protecção IP - célula de carga	IP65
Função Peak	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	3 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	3

Fornecimento de energia	
Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Bateria	2×1.5 V AAA
Conexão da bateria	Inserção da pilha
Bateria tiempo de carga	180 h
Bateria capacidade	1.200 mAh

KERN HDB 6K-3XL

KERN

Balança de pendurar cargas manual confortável para pesagem móvel e rápida

Bateria tensão	1,5 V
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	180 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	90 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
Testado pelo TÜV	✓

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128H
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	225×150×70 mm
Peso líquido	0,239 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,5 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

DAkkS
+3 DAYS