

# KERN HEA 100

**KERN**

Shore-hardheidstestapparaat met omvangrijke functies



## Categorie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Merk             | Sauter                               |
| Productcategorie | Hardheidsmeting                      |
| Productgroep     | Digitaal Shore-hardheidstestapparaat |
| Productfamilie   | HE                                   |

## Meetsysteem

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Meetbereik Shore                      | 100     |
| Afreesbaarheid hardheid [d] (Shore)   | 0,1     |
| Meetsonde diameter                    | 18 mm   |
| Testkracht hardheidsmeting            | 10 N    |
| Testobject dikte [Min]                | 6 mm    |
| Hardheidsschalen                      | Shore A |
| Leeb-hardheidstestapparaat sensortype | A       |
| Inclusief testblok                    | ✓       |
| Positie voor plaatsing van de sensor  | interne |
| Eenheden                              | HA      |
| Tolerantie (% van [Max])              | 1%      |

## Scherm

|                |          |
|----------------|----------|
| Type display   | LCD      |
| Scherm grootte | 32×21 mm |

## Ontwerp

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Afmetingen (B×D×H)           | 153×50×29 mm |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 153×50×29 mm |
| Materiaal behuizing          | kunststof    |

## Functies

|   |       |
|---|-------|
| Gemiddelde functie                              | ✓     |
| Grenswaardefunctie                              | ✓     |
| 360° meting mogelijk                            | ✓     |
| Hold-functie                                    | ✓     |
| Peak-functie                                    | ✓     |
| Geheugenfunctie                                 | ✓     |
| Geheugen - aantal resultaten                    | 500   |
| Statistiekfunctie                               | ✓     |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 2 min |

## Interface

|            |            |
|------------|------------|
| Interfaces | USB-Device |
|------------|------------|

## Stroomvoorziening

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening   | Accu & Voeding            |
| Plug-in voedingseenheid type   | Stekkeradapter            |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO                      |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 5 V 1000 mA               |
| Type batterij/accu   | NiMH                      |
| Batterijaansluiting  | Steekverbinder            |
| Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting                      | 20 h                      |
| Batterij oplaadtijd  | 20 h                      |
| Batterij spanning  | 3,6 V                     |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting                             | 8 h                       |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting                          | 20 h                      |
| Accu oplaadtijd  | 3 h                       |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden                   | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 295×165×115 mm |
| Nettogewicht                  | 0,17 kg        |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Nettogewicht ca.              | 0,20 kg        |
| Brutogewicht ca.              | 0,80 kg        |

# KERN HEA 100

**KERN**

Shore-hardheidstestapparaat met omvangrijke functies

Verzendgewicht 1,1 kg

Pictogrammen

## STANDARD

