

KERN HFD 10T-3

KERN

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Kranweegschaal
Productfamilie	HFD

Meetsysteem

Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	3000 kg; 6000 kg; 12000 kg
Afreesbaarheid [d]	1 kg; 2 kg; 5 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg; 2 kg; 5 kg
Linearisatie	± 2 kg; 4 kg; 10 kg
Resolutie	3.000, 3.000, 2.400
Tarrabereik	11995 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	12000 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	12000 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min; 10 min
Maximale kruip (15 minuten)	10 kg
Maximale kruip (30 minuten)	20 kg
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Interne meetfrequentie	10 Hz
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Weegcel type	HS-16 15T
Weegcel - verbinding	4-draads

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	LED wit
Scherm grootte	115 x40 mm
Scherm cijferhoogte	30 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	584×194×180 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	194×160×129 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	194 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	129 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/ lengte (C)	160 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	584 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	521 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	82,5 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	82,5 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	31,75 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	31,75 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Materiaal ophanging	ongelegeerd gesmeed Staal
Materiaal lasthaak	ongelegeerd gesmeed staal
Materiaal meetcel(len)	hooggelegeerd staal
Meetcellen - aantal	1

Functies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Draadloze bediening	✓
Capaciteitsaanduiding	✓
Bereik draadloze module	20 m
Standby-functie	✓
Hold-functie	✓
	3 min
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	off 5 min 15 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreerfunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)

KERN HFD 10T-3

KERN

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie

Aantal toetsen voor bediening	5
-------------------------------	---

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
--	------------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
---	-------------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 240 V AC
--	------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 2500 mA
--	------------------

Type batterij/accu	Li-Ion
--------------------	--------

Batterij	1×12 V, Type 23 A
----------	-------------------

Batterijaansluiting	Insteekklemmen
---------------------	----------------

Batterij capaciteit	5.200 mAh
---------------------	-----------

Batterij spanning	7,4 V
-------------------	-------

Accu	7,4 V, 5200 mAh
------	-----------------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h
--	------

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	70 h
---	------

Accu oplaadtijd	12 h
-----------------	------

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
---------------------------------	-----

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

TÜV-gekeurd	✓
-------------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
--	---------

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-133H
-------------------------------------	----------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	725×280×270 mm
-------------------------------	----------------

Nettogewicht	21,2 kg
--------------	---------

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Nettogewicht ca.	22 kg
------------------	-------

Brutogewicht ca.	24 kg
------------------	-------

Verzendgewicht	22,7 kg
----------------	---------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

