

KERN HFD 6T-3

KERN

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Kranweegschaal
Productfamilie	HFD

Meetsysteem

Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	1500 kg; 3000 kg; 6000 kg
Afreesbaarheid [d]	0,5 kg; 1 kg; 2 kg
Reproduceerbaarheid	0,5 kg; 1 kg; 2 kg
Linearisatie	± 1 kg; 2 kg; 4 kg
Resolutie	3.000, 3.000, 3.000
Tarrabereik	5998 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6000 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	6000 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min; 10 min
Maximale kruip (15 minuten)	8 kg
Maximale kruip (30 minuten)	16 kg
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Interne meetfrequentie	10 Hz
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Weegcel type	HS-16 8T
Weegcel - verbinding	4-draads

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	LED wit
Scherm grootte	115 x40 mm
Scherm cijferhoogte	30 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	518x194x151 mm
Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	194x160x129 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	194 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	129 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/ lengte (C)	160 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	518 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	467 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	68,3 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	68,3 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	25,4 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	25,4 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Materiaal ophanging	ongelegeerd gesmeed Staal
Materiaal lasthaak	ongelegeerd gesmeed staal
Materiaal meetcel(len)	hooggelegeerd staal
Meetcellen - aantal	1

Functies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Draadloze bediening	✓
Capaciteitsaanduiding	✓
Bereik draadloze module	20 m
Standby-functie	✓
Hold-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min off 5 min 15 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreerfunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)

KERN HFD 6T-3

KERN

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie

Aantal toetsen voor bediening 5

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO
UK
CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO
AUS
UK
US
CH

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 110 V - 240 V AC

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V DC, 2500 mA

Type batterij/accu Li-Ion

Batterij 1×12 V, Type 23 A

Batterijaansluiting Insteekklemmen

Batterij capaciteit 5.200 mAh

Batterij spanning 7,4 V

Accu 7,4 V, 5200 mAh

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 30 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 70 h

Accu oplaadtijd 12 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Approval

CE-teken ✓

TÜV-gekeurd ✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-252

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-132H

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 725×270×275 mm

Nettogewicht 15 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 15 kg

Brutogewicht ca. 16 kg

Verzendgewicht 15,8 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

