

KERN HFM 10T1

KERN

Balance à grue industrielle robuste avec écran LED lumineux pour une lecture optimale dans des conditions ambiantes défavorables



Écran hauteur de chiffres	30 mm
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	300×190×850 mm
Dimensions afficheur (L×P×H)	300×230×190 mm
Dimensions boîtier - largeur (A)	300 mm
Dimensions boîtier - profondeur (B)	230 mm
Dimensions boîtier - hauteur/ longueur (C)	190 mm
Dimensions - hauteur totale/ longueur totale (D)	840 mm
Dimensions - longueur intérieure (E)	750 mm
Dimensions œillet/dessus - diamètre de l'orifice (F)	92 mm
Dimensions crochet/en bas - diamètre de l'orifice (G)	60 mm
Matériau boîtier	fonte d'aluminium
Matériau crochet de levage	acier, laqué
Matériau boîtier de l'écran	Fonte d'aluminium
Matériau capteur(s) de charge	acier inoxydable
Capteurs de charge - nombre	1

Fonctions

Fonctionnement sans fil	✓
Pesage de charges suspendues	Non
Rayon module radio	20 m
Fonction Hold	✓
	off
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	5 min 10 min 30 min 20 min
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation	sélectionnable
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	4

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance à grue
Famille de produits	HFM

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	10000 kg
Lecture [d]	1 kg
Reproductibilité	5 kg
Linéarité	± 10 kg
Résolution	10.000
Plage de tare	10000 kg
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	10000 kg (M1)
Points d'ajustage possibles	10000 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	30 min
Fluage maximal (15 minutes)	4 kg
Fluage maximal (30 minutes)	8 kg
Charge excentrée/hors axe impossible	✓
Unité pré-réglée	kg
Unités de mesure	kg
Tolérance (% de [Max])	0,2%

Écran

Écran type	LED
Écran rétroéclairage	LED

KERN HFM 10T1

KERN

Balance à grue industrielle robuste avec écran LED lumineux pour une lecture optimale dans des conditions ambiantes défavorables

	US
	CH
	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	AUS UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Type de pile/accu	Pb
Pile	1×12 V, Type 23 A
Connexion de la batterie	Borniers à fiches
Pile temps de chargement	50 h
Pile capacité	10.000 mAh
Pile tension	6 V
Batterie	6 V, 10 Ah
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	50 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	50 h
Batterie temps de chargement	14 h

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Min]	0 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
Testé par le TÜV	✓

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-252
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-133H
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517


Emballage & expédition

Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	800×395×470 mm
Poids net	33,9 kg
Mode de livraison	Transporteur

Poids net env.	34 kg
Poids brut env.	40 kg
Poids d'expédition	38,4 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

