

# KERN HO 10K

**KERN**

Strumento UCI Premium per prova di durezza per Rockwell, Brinell e Vickers



## Display

Tipo di display LCD grafico

## Design

Dimensioni (L×P×A) 28×83×160 mm

Dimensioni alloggiamento (L×P×A) 28×83×160 mm

Materiale alloggiamento metallo, laccato

Tipo di azionamento manuale

Scala - Tipo di display Digitale

## Funzioni

Funzione di mediazione ✓

Funzione valore limite ✓

Possibilità di misurare a 360° ✓

Funzione di memoria ✓

Memoria - numero di risultati 1.000

Funzione statistica ✓

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore 30 min

## Interfaccia

Interfacce USB-Device

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione Accumulatore e alimentazione

Alimentatore di rete tipo USB incl. alimentatore a spina (separabile)

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione EURO

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale EURO  
AUS  
UK  
US

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 110 - 240 V

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 5 V, 1 A

Tipo di batteria/accumulatore Li-Ion

Collegamento della batteria Raccordi a innesto

Batteria capacità 3.200 mAh

Batteria tensione 3,7 V

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione 6 h

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione 12 h

## Categoria

Marchio Sauter  
Categoria di prodotto Prova di durezza  
Gruppo di prodotti Durometro UCI  
Famiglia di prodotti HO

## Sistema di misura

Campo di misura Vickers 80-1599HV

Campo di misura resistenza alla trazione 79-618HB

Campo di misura Brinell 255-2180MPa

Sonda di misura lunghezza 15,5 cm

Sonda di misura diametro 18 mm

Forza di prova misurazione della durezza 100 N

Oggetto di prova peso minimo [Min] 300 g

Oggetto di prova spessore [Min] 2 mm

Scale di durezza HV 10

Blocco di prova incluso ✓

Campo di misura Rockwell - scala A 61-85,6HRA

Campo di misura Rockwell - scala B 41-100HRB

Campo di misura Rockwell - scala C 20,3-68HRC

Unità di misura HL  
HV  
HB  
HRB  
HRC  
MPa  
HRA

# KERN HO 10K



Strumento UCI Premium per prova di durezza per Rockwell, Brinell e Vickers

Accumulatore tempo di carica 8 h

## Omologazione

Marchio CE ✓

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica 961-270

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 395×325×150 mm

Peso netto 0,869 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 0,90 kg

Peso lordo ca. 4,4 kg

Peso di spedizione 4,38 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

