

KERN HO 5K

KERN

Strumento UCI Premium per prova di durezza per Rockwell, Brinell e Vickers



Display

Tipo di display LCD grafico

Design

Dimensioni (L×P×A) 28×83×160 mm

Dimensioni alloggiamento (L×P×A) 28×83×160 mm

Materiale alloggiamento metallo, laccato

Tipo di azionamento manuale

Scala - Tipo di display Digitale

Funzioni

Funzione di mediazione ✓

Funzione valore limite ✓

Possibilità di misurare a 360° ✓

Funzione di memoria ✓

Memoria - numero di risultati 1.000

Funzione statistica ✓

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore 30 min

Interfaccia

Interfacce USB-Device

Alimentazione

Alimentazione in dotazione Accumulatore e alimentazione

Alimentatore di rete tipo USB incl. alimentatore a spina (separabile)

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione EURO

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale EURO
AUS
UK
US

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 110 - 240 V

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 5 V, 1 A

Tipo di batteria/accumulatore Li-Ion

Collegamento della batteria Raccordi a innesto

Batteria capacità 3.200 mAh

Batteria tensione 3,7 V

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione 6 h

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione 12 h

Categoria

Marchio Sauter
Categoria di prodotto Prova di durezza
Gruppo di prodotti Durometro UCI
Famiglia di prodotti HO

Sistema di misura

Campo di misura Vickers 80-1599HV

Campo di misura resistenza alla trazione 79-618HB

Campo di misura Brinell 255-2180MPa

Sonda di misura lunghezza 15,5 cm

Sonda di misura diametro 18 mm

Forza di prova misurazione della durezza 50 N

Oggetto di prova peso minimo [Min] 300 g

Oggetto di prova spessore [Min] 2 mm

Scale di durezza HV 5

Blocco di prova incluso ✓

Campo di misura Rockwell - scala A 61-85,6HRA

Campo di misura Rockwell - scala B 41-100HRB

Campo di misura Rockwell - scala C 20,3-68HRC

Unità di misura HL
HV
HB
HRB
HRC
MPa
HRA

KERN HO 5K

Strumento UCI Premium per prova di durezza per Rockwell, Brinell e Vickers

Accumulatore tempo di carica 8 h

Omologazione

Marchio CE ✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica 961-270

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 395×320×140 mm

Peso netto 0,938 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 0,95 kg

Peso lordo ca. 4,4 kg

Peso di spedizione 4,37 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

