

KERN IFS 10K-4

KERN

Balança de contagem industrial com teclado decimal confortável para introdução de dados prática, resolução de contagem 75.000 pontos



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de contagem
Família de produto	IFS

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de divisão múltipla
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	6 kg; 15 kg
Leitura [d]	0,0001 kg; 0,0002 kg
Reprodutibilidade	0,0001 kg; 0,0002 kg
Linearidade	± 0,0004 kg; 0,0008 kg
Resolução	60.000, 75.000
Zona de tara	15 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	15 kg (F2)
Possíveis pontos de ajuste	15 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	120 min; 120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,0005 kg; 0,001 kg
Fluência máxima (15 minutos)	2 g
Fluência máxima (30 minutos)	4 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg
Célula de pesagem tipo	ZEMIC L6D (C3)
Ligação da célula de pesagem	6-condutores

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
-------------------	-----

Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	13,5 mm
Ecrã altura de dígitos	16,5 mm

Desenho

Dimensões completamente montado (L×P×A)	695×420×230 mm
Dimensões visor (L×P×A)	260×150×65 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	300×240 mm
Dimensões superfície de pesagem	300×240 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	300×240×110 mm
Material superfície de pesagem	aço inox
Material plataforma	aço macio
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material célula(s) de carga	alumínio
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Coluna altura	330 mm
Coluna inclinação	✓
Suporte de parede	✓
Trava de transporte - aperto de torque	0,1 Nm
Visor comprimento do cabo	3 m
Células de carga - número	1

Funções

Função de memória total	✓
Nível de receita/summing	Sum A
PLU - total	100
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Função de contagem	✓
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	75.000
Pedo de referência para contagem introduzível	✓
Menor peso parcial na contagem de unidades	200 mg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	2 g
Possível quantidade de referência	n (qualquer número de peças)
Protecção IP - unidade completa	-
Protecção IP - ecrã	sem protecção IP

KERN IFS 10K-4

KERN

Balança de contagem industrial com teclado decimal confortável para introdução de dados prática, resolução de contagem 75.000 pontos

Protecção IP - plataforma	sem protecção IP
Protecção IP - célula de carga	IP65
Função Peak	✓
Função memória	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	3 min off
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	seleccionável
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	21

Interface

Interfaces	RS-232 de série
EasyTouch (ET) - Compatibilidade	vollständig

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA
---	---------------------------------

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
--	--------------

Tipo de bateria / acumulador	Pb
------------------------------	----

Acumulador	6 V, 1.2 Ah
------------	-------------

Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	8 h
--	-----

Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	18 h
--	------

Acumulador tiempo de carga	12 h
----------------------------	------

Acumulador opcional	Acumulador opcional (factory)
---------------------	-------------------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
----------------------------	------

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Humidade ambiente [Max]	80 %
-------------------------	------

Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
------------------------------------	--------

Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C
------------------------------------	-------

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	963-128
--	---------

Número do artigo para certificado de conformidade	969-517
---	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----

Dimensões da embalagem (L×P×A)	695×405×220 mm
--------------------------------	----------------

Peso líquido	5,19 kg
--------------	---------

Método de envio	Serviço de encomendas
-----------------	-----------------------

Peso líquido aprox.	6 kg
---------------------	------

Peso bruto aprox.	7 kg
-------------------	------

Peso de envio	12,4 kg
---------------	---------

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

