

KERN IFS 30K0.2DL

KERN

Industriële telweegschaal met comfortabel numeriek toetsenblok voor gemakkelijke gegevensinvoer, telresolutie 60.000 delen



| | |
|---------------------------------------|---------|
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 13,5 mm |
| Scherm cijferhoogte | 16,5 mm |

Ontwerp

| | |
|----------------------------------------|----------------|
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 795×470×230 mm |
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 260×150×65 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 400×300 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 400×300 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 400×300×120 mm |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | zacht staal |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Statief hoogte | 600 mm |
| Statief kantelbaar | ✓ |
| Wandhouder | ✓ |
| Afleesinrichting kabellengte | 3 m |
| Meetcellen - aantal | 1 |

Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industriewegschaale |
| Productgroep | Telweegschaal |
| Productfamilie | IFS |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bauart der Waage | Multidelingsweegschaal |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 12 kg; 30 kg |
| Afleesbaarheid [d] | 0,0002 kg; 0,0005 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,0002 kg; 0,0005 kg |
| Linearisatie | ± 0,0008 kg; 0,002 kg |
| Resolutie | 60.000, 60.000 |
| Tarrabereik | -30 kg |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 30 kg (F2) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 120 min; 120 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,001 kg; 0,0025 kg |
| Maximale kruip (15 minuten) | 5 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 10 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg |
| Weegcel type | aluminium IP65 met siliconen coating |
| Weegcel - verbinding | 4-draads |

Scherm

| | |
|--------------|-----|
| Type display | LCD |
|--------------|-----|

Functies

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| PLU - totaal | 100 |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 60.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 500 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 5 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | n (willekeurig aantal stukken) |
| Bescherming IP - complete unit | - |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - plateau | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |
| Peak-functie | ✓ |
| Geheugenfunctie | ✓ |

KERN IFS 30K0.2DL

KERN

Industriële telweegschaal met comfortabel numeriek toetsenblok voor gemakkelijke gegevensinvoer, telresolutie 60.000 delen

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min off |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | off |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 21 |

Interface

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Interfaces | RS-232 standaard |
| EasyTouch (ET) - Compatibiliteit | vollständig |

Stroomvoorziening

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO AUS UK US CH |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA |
|------------------------------------------------|---------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------|--------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
|------------------------------------------------|--------------|

| | |
|--------------------|----|
| Type batterij/accu | Pb |
|--------------------|----|

| | |
|------|-------------|
| Accu | 6 V, 1.2 Ah |
|------|-------------|

| | |
|------------------------------------------------|-----|
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 8 h |
|------------------------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------------------------|------|
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 18 h |
|---------------------------------------------------|------|

| | |
|-----------------|------|
| Accu oplaadtijd | 12 h |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|--------------------------|
| Accu optioneel | Accu optioneel (factory) |
|----------------|--------------------------|

Milieuomstandigheden

| | |
|----------------------------|------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 0 °C |
|----------------------------|------|

| | |
|----------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
|----------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
|---------------------------------|------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
|-------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |
|-------------------------|-------|

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Diensten


| | |
|---------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 795x460x220 mm |
| Nettogewicht | 6,4 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 7 kg |
| Brutogewicht ca. | 9 kg |
| Verzendgewicht | 16,1 kg |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

