



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

## Balance compteuse industrielle avec pavé numérique et haute résolution de comptage, homologation en option

### Caractéristiques

- Afficheur à grand clavier et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée, par exemple de valeurs de tare, de poids de référence, de valeurs limites etc.
- Trois écrans pour l'affichage du poids (homologable), poids de référence, total de pièces
- 100 emplacements de mémoire d'article pour les données de base comme le poids de

- référence, la quantité de référence, le poids du récipient (la déduction de la tare) etc.
- L'optimisation manuelle de référence améliore graduellement la valeur moyenne du poids des pièces
- Totalisation des pièces de comptage
- Impression de la date et de l'heure
- Housse de protection transparente pour afficheur compris dans la livraison

### Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 16,5 mm
- Dimensions plateforme L×P×H, inox
  - A** 230×230×110 mm
  - B** 300×240×110 mm
  - C** 400×300×120 mm
  - D** 500×400×120 mm
  - E** 650×500×140 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 260×150×65 mm
- Longueur du câble afficheur env. 3 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

DE SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge mini- male [Min] g	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Poids net env. kg	Plateau de pesée	Options	
								Homologation M III KERN	Cert. d'étalonnage Accr. DAKkS KERN

Balances bi-échelon, change automatiquement de plage de pesée [max] et de lecture [d] en cas d'augmentation de la charge, puis revient à la plage inférieure une fois la balance complètement déchargée

IFS 6K-4S*	3   6	0,1   0,2	-	-	1	3,8	<b>A</b>	-	963-128
IFS 10K-4	6   15	0,1   0,2	-	-	2	6	<b>B</b>	-	963-128
IFS 30K0.2DL	12   30	0,2   0,5	-	-	5	7	<b>C</b>	-	963-128
IFS 60K0.5D	30   60	0,5   1	-	-	10	7	<b>C</b>	-	963-129
IFS 60K0.5DL	30   60	0,5   1	-	-	10	12	<b>D</b>	-	963-129
IFS 100K-3	75   150	1   2	-	-	25	12	<b>D</b>	-	963-129
IFS 100K-3L	75   150	1   2	-	-	25	20	<b>E</b>	-	963-129
IFS 300K-3	150   300	2   5	-	-	50	22	<b>E</b>	-	963-129

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps. Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.

IFS 6K-3SM*	3   6	1   2	1   2	20   40	1	3,8	<b>A</b>	965-228	963-128
IFS 6K-3M	3   6	1   2	1   2	20   40	1	5,0	<b>B</b>	965-228	963-128
IFS 10K-3M	6   15	2   5	2   5	40   100	2	4,8	<b>B</b>	965-228	963-128
IFS 10K-3LM	6   15	2   5	2   5	40   100	2	7	<b>C</b>	965-228	963-128
IFS 30K-3M	15   30	5   10	5   10	100   200	5	7	<b>C</b>	965-228	963-128
IFS 60K-2M	30   60	10   20	10   20	200   400	10	7	<b>C</b>	965-229	963-129
IFS 60K-2LM	30   60	10   20	10   20	200   400	10	13	<b>D</b>	965-229	963-129
IFS 100K-2M	60   150	20   50	20   50	400   1000	25	12	<b>D</b>	965-229	963-129
IFS 100K-2LM	60   150	20   50	20   50	400   1000	25	22	<b>E</b>	965-229	963-129

\* I \* JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK