


KERN IOC 60K-2M

KERN

Balança de plataforma Allround com múltiplas possibilidades de comunicação, opcionalmente com aferição



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de plataforma
Família de produto	IOC

Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	30 kg; 60 kg
Leitura [d]	0,01 kg; 0,02 kg
Reprodutibilidade	0,01 kg; 0,02 kg
Linearidade	± 0,01 kg; 0,02 kg
Peso mínimo [Min]	0,2 kg; 0,4 kg
Resolução	3.000, 3.000
Zona de tara	-60 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	60 kg (M1)
Tempo transitório	2 s
Linearização em pontos	3
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,01 kg; 0,02 kg
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg
Avaliação da conformidade possível	✓
Tipo de balança	Balança de gama múltipla
Unidades de medição	kg
Ligação da célula de pesagem	4-condutores
Unidade pré-ajustada	kg
Célula de pesagem tipo	alumínio IP65 revestida de silicone

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
-------------------	-----

Ecrã tipo	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã tamanho	110×35 mm
Ecrã segmentos	6
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	25 mm
Ecrã altura de dígitos	25 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	268×115×80 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	400×300 mm
Dimensões superfície de pesagem	400×300 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	400×300×110 mm
Material superfície de pesagem	aço inox
Material plataforma	aço, revestido a pó
Material caixa do ecrã	plástico
Material célula(s) de carga	alumínio
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Coluna inclinação	✓
Suporte de parede	✓
Visor comprimento do cabo	3 m
Construção da plataforma	Single-Cell
Células de carga - número	1

Funções

Função PreTare	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Determinação de percentagens	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Memória alibi	memória interna opcional
Memória alibi - número de locais de memória	250.000
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função de contagem	✓
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	30.000
Menor peso parcial na contagem de unidades	2 g
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	20 g

KERN IOC 60K-2M

KERN

Balança de plataforma Allround com múltiplas possibilidades de comunicação, opcionalmente com aferição

Possível quantidade de referência	10, 20, 50, 100, 200
Protecção IP - unidade completa	IP65
Protecção IP - ecrã	IP65
Protecção IP - plataforma	IP65
Protecção IP - célula de carga	IP65
	3 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	off 5 min 30 min 15 min
	3 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off 5 min 30 min 15 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	7

Interface

Interfaces	RS-232 de série Ethernet (opcional, factory) USB (opcional, factory) WiFi (opcional, factory) Memória Alibi (opcional, factory) USB-Host/Master (opcional, factory)
------------	--

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Tipo de fonte de alimentação	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK US
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Fonte de alimentação removível	removível
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V DC, 1000 mA
Tomada eléctrica para a fonte de alimentação	Interior plus, exterior menos
Tipo de bateria / acumulador	Pb

Bateria tiempo de carga	100 h
Acumulador	6 V; 1.3 Ah
Acumulador tempo de operação - con retroiluminación	26 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminación	43 h
Acumulador tiempo de carga	3 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno
Bateria/acumulador ligado	conexão elétrica fixa, não isolada

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %

Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	0,01 kg; 0,02 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
Número do artigo para avaliação da conformidad (homologação)	965-229
Número do artigo para calibração DAkkS	963-129
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	810×350×180 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	8 kg
Peso bruto aprox.	9 kg
Peso de envio	10,2 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761207219
Número de mercadoria	84238220
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

KERN IOC 60K-2M



Balança de plataforma Allround com múltiplas possibilidades de comunicação, opcionalmente com aferição

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

