



## La solución completa para procesos de preenvasado, homologación opcional

### Características

La IoT-Line balanza de plataforma KERN IXC junto con EasyTouch PrePack ofrecen, en conjunto, la solución ideal para los procesos de preenvasado. La normativa legal solo permite controlar muestras aleatorias en lugar de un control del 100 % del peso de los alimentos envasados a máquina. Para ello se requiere una balanza de precisión y un cálculo estadístico complejo. Esta solución completa para procesos de preenvasado combina ambos requisitos en una aplicación fácil de usar

Con EasyTouch SET-17 PrePack pueden realizarse todos los tipos de control de preenvasado. Después de cada prueba, el software indica claramente si el resultado es correcto («OK») o no correcto («NOK»). Además, permite ajustar la cantidad de llenado o vaciado para minimizar las pérdidas resultantes de un llenado excesivo. De manera alternativa a los controles aleatorios, el software también permite comprobar el 100 % de todos los productos llenados, incluida la distinción individual de precios. EasyTouch ofrece, en este caso, una potente función de impresión de etiquetas que se ejecuta automáticamente en segundo plano durante la producción.

El paquete incluye:

- IoT-Line balanza de plataforma KERN
  - 1 IXC 6K-3M
  - 2 IXC 30K-3LM
- Software EasyTouch SET-01 Base
- Software EasyTouch SET-17 PrePack
- Adaptador de interfaz USB KERN KUP-03
- Módulo de memoria (memoria interna fiscal) KERN YMM-04
- Reloj de tiempo real KERN YMM-05

### ESTÁNDAR



### OPCIÓN FÁBRICA



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Valor de verificación [e] g	Carga mín. [Min] g	Plato de pesaje A×P×A mm	Peso neto aprox. kg	Opciones	
							Homologación	Cert. de calibración
KERN							KERN	DAkKS acr. KERN
Balanza multidivisión, con una carga creciente o decreciente cambia automáticamente al siguiente rango de pesaje superior o inferior [máx] y a la legibilidad [d] correspondiente.								
IXC 6K-3M-PREPACK	3   6	1   2	1   2	100   200	300×240×109	2,8	965-228	963-128
IXC 30K-3LM-PREPACK	15   30	5   10	5   10	100   200	500×400×127	2,8	965-228	963-128

Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.