

# SAUTER JIT 200

# KERN

Infraroodthermometer voor industrie, milieutechniek en onderhoud



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Milieu/Veiligheid op het werk
Productgroep	Infraroodthermometer
Productfamilie	JIT

## Meetsysteem

Temperatuur - meetbereik 1 [Min]	-32 °C
Temperatuur - meetbereik 1 [Max]	0 °C
Temperatuur nauwkeurigheid - meetbereik 1	+/- 1,5 °C+0,1 °C/ °C
Temperatuur herhaalbaarheid - meetbereik 1	+/- 0,7 °C
Temperatuurcoëfficiënt - meetbereik 1	+/- 0,1 °C/ °C
Temperatuur - meetbereik 2 [Min]	0 °C
Temperatuur - meetbereik 2 [Max]	100 °C
Temperatuur nauwkeurigheid - meetbereik 2	+/- 1,5 °C
Temperatuur herhaalbaarheid - meetbereik 2	+/- 0,7 °C
Temperatuurcoëfficiënt - meetbereik 2	+/- 0,1 °C/ °C
Temperatuur - meetbereik 3 [Min]	100 °C
Temperatuur - meetbereik 3 [Max]	1020 °C
Temperatuur nauwkeurigheid - meetbereik 3	+/- 1,5%
Temperatuur herhaalbaarheid - meetbereik 3	+/- 0,7%
Temperatuurcoëfficiënt - meetbereik 3	+/- 0,1%/ °C
Emissiegraad [Min]	0,1
Emissiegraad [Max]	1
D:S Optic	20:1
Aanspreektijd	250 ms

Vooraf ingestelde eenheid	°C
Eenheden	°C °F
Temperatuur [Min] (°C)	-32 °C
Temperatuur [Max] (°C)	1100 °C

## Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	179x127x53 mm
Materiaal	kunststoffen
Laservermogen	0,001 W
Laserklasse	2
Statief montage mogelijk	✓

## Functies

Gemiddelde functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓
Geheugenfunctie	✓
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	15 sec

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	9 V Block
Batterijaansluiting	9v blok
Batterij oplaadtijd	9 h

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	225x150x70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

