

# KERN KFB-TM

Afleeseenheid met grote, goed afleesbare cijfers en optionele analoge uitgang voor het regelen van systemen (PLC) enz.



## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	250×160×65 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	250×160×65 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal meetcel(len)	staal
Wandhouder	✓

## Functies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Telfunctie	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
Hold-functie	✓
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	7

## Interface

Interfaces	RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analoog (0 - 10 V) (optionele, factory) analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory)
------------	--

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Evaluerende eenheid
Productfamilie	KFB-TM

## Meetsysteem

Aantal weegbereiken	2
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	30.000
Resolutie terminal (kalibreerbaar)	6.000
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Linearisatie in punten	3
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg g lb
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Meetcel - meetcelweerstand [Min] (Ohm)	87
Load cell - meetcelweerstand [Max] (Ohm)	1600

## Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm segmenten	5 + 1/2
Scherm cijferhoogte	52 mm

# KERN KFB-TM

# KERN

Afleeseenheid met grote, goed afleesbare cijfers en optionele analoge uitgang voor het regelen van systemen (PLC) enz.

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Type batterij/accu	Pb
Accu	6 V, 1.2 Ah
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	35 h
Accu oplaadtijd	12 h
Accu optioneel	Accu optioneel

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	auf Anfrage   on request
--	--------------------------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	330×200×220 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	2,9 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

