



10 KERN KFP-V40 IP68

Edelstahl-Plattform

Merkmale

- Plattform: komplett aus Edelstahl
- 1 Wägezelle, Edelstahl, gekapselt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage



11 KERN KFP-V40 IP68

Edelstahl-Wägebrücke

Merkmale

- Wägebrücke komplett aus Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke
- **G** Wägeplatte mit Edelstahlschrauben verschraubt, dadurch leichter Zugang zu den Wägezellen von oben
- 4 Wägezellen, Edelstahl, gekapselt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben



12 KERN KFD-V40 IP68

Edelstahl-Wägebrücke

Merkmale

- Wägebrücke komplett aus Edelstahl, zwei Auffahrrampen integriert, extrem biegesteif
- Extrem flach für Auffahren ohne Hindernis: Auffahrhöhe nur 45 mm
- 4 Wägezellen, Edelstahl, gekapselt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage



STANDARD FACTORY

IP 68 1 DAY **M**

STANDARD FACTORY

IP 68 2 DAYS **M**

STANDARD FACTORY

IP 68 2 DAYS **M**

| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Eichwert | Mindestlast | Kabellänge | Nettogewicht | Wägeplatte |
|---|-------------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|--------------|
| KERN | [Max] kg | [d] g | [e] g | [Min] g | ca. m | ca. kg | B×T×H mm |
| 10 Edelstahl-Plattform KFP-V40 IP68 | | | | | | | |
| KFP 6V40M | 6 | 0,5 | 1 2 | 20 | 3 | 5,0 | 300×240×104 |
| KFP 15V40M | 15 | 1 | 2 5 | 40 | 3 | 5,0 | 300×240×104 |
| KFP 15V40LM | 15 | 1 | 2 5 | 40 | 3 | 5,0 | 400×300×107 |
| KFP 30V40M | 30 | 2 | 5 10 | 100 | 3 | 8 | 400×300×107 |
| KFP 30V40LM | 30 | 2 | 5 10 | 100 | 3 | 8 | 500×400×107 |
| KFP 60V40M | 60 | 5 | 10 20 | 200 | 3 | 8 | 400×300×120 |
| KFP 60V40LM | 60 | 5 | 10 20 | 200 | 3 | 10 | 500×400×124 |
| KFP 150V40M | 150 | 10 | 20 50 | 400 | 3 | 10 | 500×400×124 |
| KFP 150V40LM | 150 | 10 | 20 50 | 400 | 3 | 22 | 650×500×136 |
| KFP 300V40M | 300 | 20 | 50 100 | 1000 2000 | 3 | 22 | 650×500×136 |
| 11 Edelstahl-Wägebrücke KFP-V40 IP68 | | | | | | | |
| KFP 3000V40M | 3000 | 1000 | 1000 | 20000 | 5 | 135 | 1500×1250×80 |
| 12 Edelstahl-Wägebrücke KFD-V40 IP68 | | | | | | | |
| KFD 600V40M* | 600 | 200 | 200 | 4000 | 5 | 130 | 1600×1200×78 |
| KFD 1500V40M* | 1500 | 500 | 500 | 10000 | 5 | 130 | 1600×1220×95 |

1 * NUR SOLANGE VORRAT REICHT