

KERN KFS-TM

KERN

Aparelho de avaliação profissional com três ecrã, opcionalmente com aferição



Dimensões visor (L×P×A)	260×150×65 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Suporte de parede	✓

Funções

Função PreTare	✓
Função de memória total	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Determinação de percentagens	no
PLU - total	100
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Função de contagem	✓
Possível quantidade de referência	n (qualquer número de peças)
Função Hold	✓
Protecção IP - ecrã	sem protecção IP
Função memória	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	3 min off
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min off
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	21

Interface

Interfaces	RS-232 de série
------------	-----------------

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	AUS
	UK
	US
	CH
	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
	US
	CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corriente [Max]	12 V, 500 mA

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Componente
Grupo de produto	Visor
Família de produto	KFS-TM

Sistema de medição

Número de campos de pesagem	2
Resolução terminal (não calibrável)	60.000
Resolução terminal (calibrável)	3.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Linearização em pontos	4
Unidades de medição	kg
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg
Célula de carga - resistência da célula de carga [Min] (Ohm)	87
Célula de carga - resistência da célula de carga [Máx] (Ohm)	1200

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tipo	LCD com retroiluminação
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã segmentos	6
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	13,5 mm
Ecrã altura de dígitos	16,5 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	250×160×65 mm
----------------------------	---------------

KERN KFS-TM

KERN

Aparelho de avaliação profissional com três ecrã, opcionalmente com aferição

Tipo de bateria / acumulador	Pb
Acumulador	6 V, 1.2 Ah
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	8 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	18 h
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	325×190×225 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	2,8 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

