


KERN KIP 1500V20EM

KERN

Pont bascule en acier cannelé et laqué à surface antidérapante



Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Composant
Groupe de produit	Ponts bascule
Famille de produits	KIP-V20-IP67

Système de mesure	
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	1500 kg
Lecture [d]	0,5 kg
Reproductibilité	0,5 kg
Linéarité	± 1,5 kg
Poids minimal [Min]	10 kg
Résolution	3.000
Plage de tare	-1500 kg
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	1500 kg (M1)
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	2,5 kg
Fluage maximal (15 minutes)	2 kg
Fluage maximal (30 minutes)	4 kg
Évaluation de la conformité possible	✓
Cellule de pesée type de construction	acier nickelé IP67 revêtement silicone + plaque collée
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs

Écran	
Écran type	LCD
Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui

Écran hauteur de chiffres	25 mm
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

Forme de construction	
Dimensions (L×P×H)	1200×1500×108 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	1200×1000 mm
Dimensions surface de pesée	1200×1000 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	1200×1000×108 mm
Matériau	acier, laqué
Matériau plateau de pesée	acier à revêtement de poudre
Matériau plateforme	acier, revêtement par poudre
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau capteur(s) de charge	acier
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓
Support mural	✓
Longueur de câble	5 m
Afficheur longueur de câble	5 m
Longueur de câble de afficheur autorisée [Max]	15 m
Construction de la plateforme	Surface lisse, soudée
Capteurs de charge - nombre	4

Fonctions	
Pesage de charges suspendues	Non
Protection IP - plateforme	non protection IP
Protection IP - capteur de charge	IP67
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation	sélectionnable
Fonction de tare	manuellement (une fois & plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	4

Alimentation en énergie	
Alimentation fourni	Adaptateur secteur et fonction de batterie (batterie non incluse)
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation

Conditions environnementales	
Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Min]	0 %

KERN KIP 1500V20EM

Pont bascule en acier cannelé et laqué à surface antidérapante

Humidité atmosphérique [Max] 80 %

Homologation

Sigle CE ✓

Possibilité d'évaluation de la conformité en usine ✓

Échelon de vérification [e] 0,5 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation 961-250

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion) 965-230

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS 963-130

Numéro d'article pour certificat de conformité 969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison 2 d

Dimensions emballage (L×P×H) 1260×1060×225 mm

Mode de livraison Transporteur

Poids net env. 80 kg

Poids brut env. 120 kg

Poids d'expédition 118 kg

Pictogrammes

STANDARD



FACTORY

