

KERN KXP 30V20LM

KERN

Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65



Omologazione

| | |
|---|-----------|
| Valutazione della conformità possibile ex works | ✓ |
| Divisione di verifica [e] | 5 g; 10 g |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 965-228 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkKS | 963-128 |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 600×510×230 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 22 kg |
| Peso lordo ca. | 24 kg |
| Peso di spedizione | 23 kg |

Pittogrammi

STANDARD



FACTORY



Categoria

| | |
|-----------------------|--------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Componente |
| Gruppo di prodotti | Piattaforma |
| Famiglia di prodotti | KXP-V20-IP65 |

Sistema di misura

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Portata [Max] | 15 kg; 30 kg |
| Divisione [d] | 1 g |
| Peso minimo [Min] | 100 g; 200 g |
| Cella di carico tipo | alluminio IP65 rivestita in silicone |
| Collegamento della celle di carico | 6-conduttori |

Design

| | |
|--|------------------|
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 500×410 mm |
| Dimensioni superficie di pesata | 500×410 mm |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 500×400×125 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale piattaforma | acciaio, laccato |
| Materiale cella (celle) di carico | alluminio |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |
| Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio | 0,1 Nm |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max] | 10 m |
| Celle di carico - numero | 1 |

Funzioni

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Protetta IP - unità completa | IP65 (cella di carico) |
| Protetta IP - cella di carico | IP65 |