

# SAUTER LB 200-2

# KERN

Pied à coulisse de précision à monter dans les machines et installations avec interface de données RS-232



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de la longueur
Groupe de produit	Dispositif de mesure digital de longueur
Famille de produits	LB

## Système de mesure

Plage de mesure longueur [Max]	200 mm
Division	0,01 mm
Tolérance (% de [Max])	3%

## Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	8 mm

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	350×42×30 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	350×42×30 mm
Matériau boîtier	métal
Alignement de mesure	vertical/horizontal

## Fonctions

Mesure de longueur - position à zéro	✓
La déduction de la longueur préliminaire réglables manuellement	✓

## Interface

Interfaces	RS-232 (en option)
------------	--------------------

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	3 V CR2032
Pile tension	3 V

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-150
--	---------

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	370×60×55 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,45 kg
Poids brut env.	0,45 kg
Poids d'expédition	0,44 kg

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

