

KERN LB 200-2

KERN

Paquímetro de precisão para a montagem em máquinas e instalações com interface RS-232 C



Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangans)
Bateria	3 V CR2032
Bateria tensão	3 V

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-150
---	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	370×60×55 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envio	0,44 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição do comprimento
Grupo de produto	Medidor de comprimento digital
Família de produto	LB

Sistema de medição

Gama de medição longitude [Max]	200 mm
Divisão	0,01 mm
Tolerância (% de [Max])	3%

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	8 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	350×42×30 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	350×42×30 mm
Material da caixa	metal
Medição de alinhamento	vertical/horizontal

Funções

Medição do comprimento - posição zero	✓
Pré-partida e pré-comprimento ajustável manualmente	✓

Interface

Interfaces	RS-232 (opcional)
------------	-------------------