

SAUTER LB 300-2

KERN

Calibre de precisión para la instalación en máquinas y equipos con interfaz de datos RS-232



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medición de la longitud
Grupo de producto	Sistema lineal de medida digital
Familia de productos	LB

Sistema de medición

Rango de medición longitud [Max]	300 mm
División	0,01 mm
Tolerancia (% de [Max])	3%

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	8 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	440×42×30 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	440×42×30 mm
Material de carcasa	metal
Alineación de medición	vertical/horizontal

Funciones

Medición de longitud - posición cero	✓
Prerreducción y longitud frontal ajustables manualmente	✓

Interfaz

Interfaces	RS-232 (opcional)
------------	-------------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	3 V CR2032
Batería tensión	3 V

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-150
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	460×60×55 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

