

SAUTER LB 300-2

KERN

Pied à coulisse de précision à monter dans les machines et installations avec interface de données RS-232



Catégorie	
Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de la longueur
Groupe de produit	Dispositif de mesure digital de longueur
Famille de produits	LB

Système de mesure	
Plage de mesure longueur [Max]	300 mm
Division	0,01 mm
Tolérance (% de [Max])	3%

Écran	
Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	8 mm

Forme de construction	
Dimensions boîtier (L×P×H)	440×42×30 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	440×42×30 mm
Matériau boîtier	métal
Alignement de mesure	vertical/horizontal

Fonctions	
Mesure de longueur - position à zéro	✓
La déduction de la longueur préliminaire réglables manuellement	✓

Interface	
Interfaces	RS-232 (en option)

Alimentation en énergie	
Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	3 V CR2032
Pile tension	3 V

Conditions environnementales	
Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Services	
Numéro d'article pour étalonnage usine	961-150

Emballage & expédition	
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	460×60×55 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	0,5 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

