

# SAUTER LB 300-2

# KERN

Paquímetro de precisão para a montagem em máquinas e instalações com interface RS-232 C



## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangans)
Bateria	3 V CR2032
Bateria tensão	3 V

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-150
---	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	460×60×55 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,5 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição do comprimento
Grupo de produto	Medidor de comprimento digital
Família de produto	LB

## Sistema de medição

Gama de medição longitude [Max]	300 mm
Divisão	0,01 mm
Tolerância (% de [Max])	3%

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	8 mm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	440×42×30 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	440×42×30 mm
Material da caixa	metal
Medição de alinhamento	vertical/horizontal

## Funções

Medição do comprimento - posição zero	✓
Pré-partida e pré-comprimento ajustável manualmente	✓

## Interface

Interfaces	RS-232 (opcional)
------------	-------------------