

# SAUTER LB 500-2

# KERN

Calibre de precisión para la instalación en máquinas y equipos con interfaz de datos RS-232



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medición de la longitud
Grupo de producto	Sistema lineal de medida digital
Familia de productos	LB

## Sistema de medición

Rango de medición longitud [Max]	500 mm
División	0,01 mm
Tolerancia (% de [Max])	3%

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
------------------	-----

## Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	77×43×34 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	640×30×42 mm
Material de carcasa	aluminio fundido, plástico
Alineación de medición	vertical/horizontal

## Funciones

Medición de longitud - posición cero	✓
Prerreducción y longitud frontal ajustables manualmente	✓

## Interfaz

Interfaces	RS-232 (opcional)
------------	-------------------

## Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	3 V CR2032
Batería tensión	3 V
Batería - Peso individual	11,5 g
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	650×35×50 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,60 kg
Peso bruto aprox.	0,65 kg
Peso de envío	0,65 kg

## Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	404576 1139749
Número de mercancía	90318080
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

