

KERN LB 500-2

KERN

Calibri a corsoio di precisione da installare su macchine e impianti con interfaccia dati RS-232



Categoria	
Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misura di lunghezza
Gruppo di prodotti	Misuratore di lunghezza digitale
Famiglia di prodotti	LB

Sistema di misura	
Campo di misura lunghezza [Max]	500 mm
Divisione	0,01 mm
Tolleranza (% da [Max])	3%

Display	
Tipo di display	LCD

Design	
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	77×43×34 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	640×30×42 mm
Materiale alloggiamento	alluminio fuso, plastica
Allineamento di misura	verticale/orizzontale

Funzioni	
Misurazione della lunghezza - azzeramento	✓
Azzeramento e prelunghezza sono regolabili manualmente	✓

Interfaccia	
Interfacce	RS-232 (opzionale)

Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	3 V CR2032
Batteria tensione	3 V

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	650×35×50 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,60 kg
Peso lordo ca.	0,65 kg
Peso di spedizione	0,65 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

