

KERN MCD 300K-1

KERN

Sedia pesapersone mobile nel design ergonomico ottimizzato per una pesatura sicura e confortevole



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilance mediche |
| Gruppo di prodotti | Sedia pesapersone |
| Famiglia di prodotti | MCD |

Sistema di misura

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max] | 300 kg |
| Divisione [d] | 0,1 kg |
| Risoluzione | 3.000 |
| Linearità | ± 0,1 kg |
| Riproducibilità | 0,1 kg |
| Range di tara | 299,9 kg |
| Unità di misura | kg |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 300 kg (M1) |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Tempo di riscaldamento | 10 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 0,1 kg |
| Unità preimpostata | kg |
| Scorrimento massimo (30 minuti) | 800 g |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
| Scorrimento massimo (15 minuti) | 400 g |

Omologazione

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|-----------------------|-------|
| Tipo di display | LCD |
| Display altezza cifre | 25 mm |

Linguaggi dell'interfaccia utente Linguaggio simbolico

Design

| | |
|---|------------------|
| Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) | 200×130×60 mm |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 500×360×370 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 625×990×985 mm |
| Materiale alloggiamento del display | Plastica |
| Materiale alloggiamento | acciaio, laccato |
| Materiale piatto di pesata | plastica |
| Materiale piattaforma | Plastica |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 390×360 mm |
| Livella | ✓ |
| Ruote di trasporto | ✓ |

Funzioni

| | |
|---|-------------------------------|
| Funzione per il calcolo dell'IMC | ✓ |
| Funzione Hold | ✓ |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | off 3, 5, 15, 30 min |
| Funzione di tara | manualmente (una e più volte) |
| Numero di tasti per il comando | 6 |

Alimentazione

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Alimentazione in dotazione | Batteria |
| Tipo di batteria/accumulatore | Alcalino(-manganese) |
| Batteria | 6×1.5 V AA |
| Batteria tempo di carica | 40 h |
| Batteria capacità | 55 mAh |
| Batteria tensione | 18 V |

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------|-------|
| Temperatura ambiente [Min] | 10 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C |
| Umidità ambientale [Max] | 80 % |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Tempi di consegna | 2 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 1070×690×1080 mm |
| Peso netto | 22 kg |
| Metodo di spedizione | Spedizioniere |
| Peso netto ca. | 22 kg |
| Peso lordo ca. | 36 kg |

KERN MCD 300K-1

Sedia pesapersone mobile nel design ergonomico ottimizzato per una pesatura sicura e confortevole

Peso di spedizione 35 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione
in luogo di installazione 961-249

Numero di articolo per calibrazione
DAkkS 963-129

Numero di articolo per certificato
di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

